



GTIN:	4013288168344	Dimensión:	155x100x30 mm
N° de pieza:	05073670001	Peso:	162 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			

- Mango porta-puntas adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- Herramienta electrostáticamente segura gracias a la resistencia superficial de $\leq 10^9$ Ohmios
- Mango porta-puntas con sistema antirrodamiento, caperuza giratoria y sistema de cambio rápido
- Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- En práctico bolso plegable

Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión. Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21). Una resistencia eléctrica superficial de $\leq 10^9$ ohmios para una protección segura ante energía electrostática. Elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1. Un sistema compacto de mango y varillas intercambiables para un cambio ultrarrápido de las varillas. Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez. Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete. Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. Puntas para trabajos de uniones atornilladas tanto manuales como mecánicas. Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada. Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta. El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar. Las puntas son adecuadas tanto para trabajos de uniones atornilladas manuales como mecánicas, con destornilladores eléctricos (entre otros HIOS, Delvo, Sehan). Se utiliza en trabajos con, por ejemplo, smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electrónicos, así como para trabajos en laboratorios de dentistas y consultorios odontológicos.



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Herramientas ESD de Wera




En práctico bolso plegable




Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

Protección contra energía electrostática



La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en $\leq 10^9$ ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electrostática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

Para puntas Halfmoon y HIOS




Gracias a su porta-puntas combinado, las herramientas pueden alojar puntas con arrastre tipo Halfmoon y HIOS.

Mango Kraftform Micro



El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

La zona de precisión




La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

El caperuzón giratorio y la zona de giro rápido



Por medio del caperuzón giratorio y la zona de giro rápido que se ubica debajo de este caperuzón, es posible efectuar un movimiento de giro sumamente rápido. Ya no es necesario efectuar el cambio de agarre que lleva mucho tiempo, y que se tiene que realizar en los destornilladores de precisión corrientes.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

1013 Kraftform Micro Destornillador Porta-Puntas ESD, 97 mm



05300004001

1x 97 mm



851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001

1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135276001

1x PH 0 x 44 x 2 mm

1x PH 1 x 44 x 3 mm

867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001

1x TX 5 x 44 mm



05345350001

1x TX 6 x 44 mm

800/9 C Puntas Planas, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001

1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001

1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001

1x 0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C Puntas hexagonales, 1.5 x 44 mm



05135268001

1x 1.5 x 44 mm



05135269001

1x 2 x 44 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de